

bott **établi** verso

hauteur x largeur x profondeur 910 x 1000 x 600 mm, plateau de table en acier, piètement 4 pieds, équipement : 1 armoire, 1 tablette, Avec porte à battants, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite



Numéro d'article: 231744

établi

- hauteur x largeur x profondeur 910 x 1000 x 600 mm
- plateau de table en acier
- piètement 4 pieds
- équipement : 1 armoire, 1 tablette
- Avec porte à battants
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- Produit livré livré monté





Détails techniques

type de meuble table

surface de châssis finition peinture époxy

type de table	établi	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
forme de châssis	piètement 4 pieds	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	910 mm	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
largeur	1000 mm	nombre de portes	1 pièce
profondeur	600 mm	type de porte	porte à battants
hauteur réglable	non	roulant	non
équipement établi	1 armoire, 1 tablette	livraison	livré monté
matériau de plaque	acier	Poids	59,436 kg
matériau de châssis	acier		

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes