

antivermoeidheidsmat

Eindhoven

hoogte x lengte x breedte 13 x 1200 x 900 mm, van rubber, met belletjesoppervlak, antislip en balanceren



Artikelnummer: 235578



antivermoeidheidsmat


- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen en magazijnen / voor gemiddeld gebruik
- hoogte x lengte x breedte 13 x 1200 x 900 mm
- van rubber, met belletjesoppervlak
- luchtkamers voor vastzuigen aan de vloer en maximale demping, afgeschuinde randen om te struikelen te voorkomen
- antislip en balanceren

Technische details





uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	13 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	lengte	1200 mm
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	breedte	900 mm
geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	vloerbedekking uitrusting	luchtkamers, afgeschuinde randen

plaats van toepassing	binnen	vloerbedekking functie	antislip, balanceren
materiaal loopvlak	rubber	elektrisch geleidend	nee
oppervlak vloerbedekking	genopt	gewicht	6 kg

Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleppers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht