

ruimtebesparende tank

hoogte x lengte x breedte 1400 x 1400 x 720 mm, inhoud 1100 l, invulopening Ø 400 mm, met prefab flens aan de kopzijde, van polyethyleen, in wit



Artikelnummer: 399045

Ruimtebesparende tank

met plaatstalen banden

ruimtebesparende tank



- hoogte x lengte x breedte 1400 x 1400 x 720 mm
- inhoud 1100 l
- invulopening Ø 400 mm
- met prefab flens aan de kopzijde
- met afsluitbaar vulstuk DN 400, 1-3 schroefverbindingen met moer, blinde stop R 2"
- van polyethyleen
- in wit
- met schroefdeksel
- vormstabiel door banden van verzinkt staal

Technische details


baktype	tank	onderrijdbaar	nee
euronorm	nee	materiaal	polyethyleen
inhoud	1100 l	diameter opening	400 mm
hoogte	1400 mm	plafond	ja
lengte	1400 mm	type deksel	schroefdeksel
breedte	720 mm	afvoer	met prefab flens aan de kopzijde

geschikt voor levensmiddelen	ja	invulopening	met afsluitbaar vulstuk DN 400, 1-3 schroefverbindingen met moer, blinde stop R 2"
stapelbaar	nee	kleur	wit
nestbaar	nee	gewicht	55 kg
stabiliteit/versteviging/schoren	stalen banden		

Gerelateerde Producten

142446		uitloopkraan, voor ruimtebesparende tank, van polyethyleen, aansluiting 1 1/4"
399125		uitloopkraan, voor ruimtebesparende tank, van messing, met contraflenzen, aansluiting 2"

Dit past ook bij ...

400932		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
--------	---	--