

## VARIOfit duwbeugelwagen

draagvermogen 150 kg, laadvlak  
lengte x breedte 720 x 450 mm,  
platform van hout, opbouw 1  
kopwand (open), duwbeugel in-  
/uitklapbaar, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, met TPE-banden

Artikelnummer: 402053



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Platformwagen

### Draagvermogen 150 kg

duwbeugelwagen

- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 720 x 450 mm
- platform van hout
- opbouw 1 kopwand (open)
- duwbeugel in-/uitklapbaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast

- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	platformwagen	klapfunctie	duwbeugel in-/uitklapbaar
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	150 kg	banden	TPE
in-/uitklapbaar	ja	wielstand	rechthoekig
lengte laadvlak	720 mm	diameter wiel	125 mm
breedte laadvlak	450 mm	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	hout	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
constructies	1 kopwand (open)	garantie	12 jaar
nestbaar	nee	gewicht	15 kg
materiaal verwerking	gelast		

## Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm