

PAVOY

armoire modulaire

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 10 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 521582



PAVOY Armoire pour charges lourdes Basis

avec cloison de séparation médiane

armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- portes haute stabilité grâce aux renforts
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 120 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 10 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 6x75 mm/2x125 mm/2x175 mm

- force par tiroir 60 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- tiroirs tiroirs avec poignée encastrée
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes, tiroirs
- à cloison de séparation médiane
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	soubassement	soacle
type d'armoie	armoie modulaire	matériau	tôle d'acier
type de porte	double porte battante	tablette réglable au pas	25 mm
hauteur	1950 mm	couleur de la tablette	comme couleur du corps
largeur	1040 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
profondeur	630 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tablettes, tiroirs	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
équipement armoire gauche	3 tablettes et 5 tiroirs	cloison de séparation médiane	oui
équipement armoire droite	3 tablettes et 5 tiroirs	glissière tiroir	sur glissière à galets
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	extension tiroir	85 %
type tablette/niveau	tablette en acier	blocage d'extension	oui
charge tablette	120 kg	Équipement tiroirs	tiroirs avec poignée encastrée
nombre de tiroirs	10 pièce	angle d'ouverture de porte	180 °
nombre x hauteur tiroirs	6x75 mm/2x125 mm/2x175 mm	poignée	poignée tournante
capacité de charge de tiroir	60 kg	roulant	non
hauteur frontale 125 mm	2 pièce	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	garantie	10 années
surface de corps	finition peinture époxy	stabilité / renfort / entretoise	portes haute stabilité grâce aux renforts
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	208 kg
système de fermeture	serrure à cylindre		

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE