

## hofs

### RVS stelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1750 x 1060 x 635 mm, vaklast 200 kg, 4 niveaus met RVS legbord, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

Artikelnummer: 532439



### hofs RVS inhaakstelling

#### Basisstelling

RVS stelling - grondveld

- Geschikt voor levensmiddelen- en hygiënische omgevingen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 1060 x 635 mm
- veldlast 1600 kg
- vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm





- 4 niveaus met RVS legbord
- C-vormige langsdragers met 3-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 150 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door diagonaalschoren voor lengteversteving en gegolfde verbindingsschroeven in de diepterichting
- constructie van RVS
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- staander met voetplaat (vastschroefbaar)
- inhoud levering: basisstelling met 4 standers, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	150 mm
stellingtype	stelling voor levensmiddelen	vakbreedte	1000 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	600 mm
stellingveld	grondveld	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (branches)	levensmiddelen- en hygiënische omgevingen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	RVS 1.4301	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren, verbindingsschroeven in de diepterichting	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	1750 mm	kleur uitvoering	RVS
breedte	1060 mm	onderbouw	voetplaat (vastschroefbaar)
diepte	635 mm	inhoud levering	basisstelling met 4 standers, aantal niveaus zie aanbod
vaklast	200 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	1600 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	4 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	RVS legbord	gewicht	35,1 kg

## Gerelateerde Producten

		
532471		RVS legbord voor RVS stelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 200 kg

### Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten