

ZARGES

escabeau grande hauteur roulant

ZAP Safemaster Plus S

estrade hauteur x largeur x
profondeur 2100 x 600 x 630 mm, 8
marches avec inserts en plastique
(estrade incl.), en aluminium, pliables
pour un gain de place,
équipement : appui avec traverse
roulante

Numéro d'article: 550271



ZARGES Escabeau grande hauteur ZAP Safemaster Plus S repliable

escabeau grande hauteur roulant

- estrade hauteur x largeur x profondeur 2100 x 600 x 630 mm
- accès à un côté
- 8 marches avec inserts en plastique (estrade incl.)
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 4,1 m
- portée 2,1 m
- hauteur x largeur 3100 x 1690 mm
- en aluminium
- connexion marches/lisse serti







- pliables pour un gain de place
- équipement : appui avec traverse roulante
- application sûre grâce à main courante, entretoise, étrier de sécurité et protection contre l'écartement
- main courante double face
- poids 55 kg
- selon DIN EN 131-7
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	Pour escalier	non
type d'échelle	escabeau grande hauteur roulant	rabattable	oui
matériau	aluminium	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
utilisation	à un côté	roulant	oui
hauteur d'estrade	2100 mm	équipement échelle	appui avec traverse roulante
largeur d'estrade	600 mm	équipement de sécurité échelle	main courante, entretoise, étrier de sécurité et protection contre l'écartement
profondeur d'estrade	630 mm	protection contre l'écartement	oui
hauteur de travail	4,1 m	étrier de sécurité	oui
portée	2,1 m	main courante	double face
nombre de marches	8	bac	non
type de marche/d'échelon	marches avec inserts en plastique	norme	DIN EN 131-7
hauteur	3100 mm	garantie	10 années
largeur	1690 mm	Poids	55 kg
connexion d'échelons/de longeron	serti		

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu

523835



potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir