

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 900 x 1000 x 800 mm, capacité 0,55 m³, force 1000 kg, soubassement pieds, tôles latérales tôle pleine, avec laquage en RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 973843







Bauer Benne basculante pour traverse pour chariot élévateur

benne basculante





- hauteur x longueur x largeur 900 x 1000 x 800 mm
- capacité 0,55 m³
- force 1000 kg
- procédé de basculement par traverse pour gerbeur (en accessoire)
- rotatif grâce à 2 tenons sur la traverse
- soubassement pieds
- fond profilé
- tôles latérales tôle pleine
- construction en acier
- avec laquage en RAL2000 orangé jaune
- triple gerbable
- poids 80 kg

type de récipient	benne basculante	soubassement	pieds
capacité	0,55 m³	longueur de charge	420 mm
hauteur	900 mm	largeur de charge	480 mm
longueur	1000 mm	robinet de vidange	non
largeur	800 mm	gerbable	oui
charge	1000 kg	emboîtable	non
matériau	acier	considération comme matière dang	non
épaisseur matériau paroi avant e	3 mm	surface	laqué
exécution paroi	tôle pleine	couleur	orangé jaune // RAL2000
stabilité / renfort / entretoise	parois latérales et fond profilés // bord renforcé	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
soubassement	profilé	couvercle	en accessoires (non compris)
fonction de basculement	manuel	type de couvercle	couvercle rabattable
exécution basculement	basculement par la traverse grâce au centre de gravité de la charge avantageux	volume de livraison	sans traverse pour gerbeur
possibilité de passage au-dessou	non	Poids	80 kg

Accessoires

345341		exécution étanche à l'huile et à l'eau, pour benne basculante, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
518111		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour caisses-palettes grillagées, largeur x profondeur 800 x 1000 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg
967068		Traverse pour gerbeur, pour benne basculante avec capacité 0,55 m³, hauteur x longueur x largeur 980 x 945 x 930 mm, en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir