

PRODUCT DATA SHEET / DATENBLATT
P/N 8750 0000 6

Description Bezeichnung	4/8 indent crimping tool 8.75 Vierdornzange 8.75
Image Darstellung	
Capacity mm² or AWG Kapazität mm² oder AWG	0,14 – 6,0 mm ² 26 - 10 AWG
max. contact diameter max. Kontaktdurchmesser	7,5 mm
Specifications Spezifikationen	<ul style="list-style-type: none"> · For crimping turned male and female contacts · Interchangeable 4-indent units · Indent settings in 0.01 mm increments · Go - no-go gauge for checking basic calibration · Compatible with numerous locators <ul style="list-style-type: none"> · geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten · austauschbare Vierdorncrimpeinheiten · Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01mm einstell- und ablesbar · Überprüfung der Grundeinstellung mittels Lehdorn · Einsatz verschiedener Kontaktaufnahmen

Complementary products
Ergänzendes Produkt

Universal locator – adjustable in diameter and depth
Universal-Kontaktaufnahme – Durchmesser und Tiefe individuell einstellbar

P/N 8750 1701 0

12-piece locator for MicroCrimp 8750 0000 61 and 8760 0000 61
(for Harting, HTS, Ilme and similar contacts)

12-teilige Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8750 0000 61 und
8760 0000 61
(für Harting-, HTS-, Ilme- und vergleichbare Kontakte)

P/N 8750 0401 0