

HSM SECURIO B24 - 0,78 x 11 mm



Artikelnummer	00000000001785111
EAN	4026631031578
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	0.78 mm
Partikellänge	11 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	6
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	7
Schnittgut	Papier, Heft- und Büroklammern

Eingabebreite	240 mm
Behälter-/Auffangvolumen	34 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	339
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Durchsatzleistung pro h	12 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	395 x 605 x 317 mm
Gewicht	20,5 kg
Farbe	weiß