

## Rollcart Handwagen

Traglast 700 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 158258



## Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 700 kg

Handwagen

- Traglast 700 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 410 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Lenkkranz kugelgelagert
- Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- mit Sicherheitsgriff
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Radanordnung rechteckig

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Material Plattform Siebdruckplatte

Wagentyp	Handwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Traglast	700 kg	Plattform Ausführung	wasserfest
Aufbauten	keine	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Ladeflächenlänge	1200 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Ladeflächenbreite	800 mm	Bereifung	Luft
Ladehöhe	410 mm	Material Felge	Stahlblech
Material	Stahl/Holz	Radlager	Rollenlager
Lenkung	Lenkkranz kugelgelagert	Radanordnung	rechteckig
Lenkstange	ja	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Deichsel	Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Sicherheitsgriff	ja	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Länge	1200 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	800 mm	Gewicht	62 kg
Euronorm	nein		