

Bauer Rangierhilfe RH

Traglast 100 kg, Höhe x Breite x Tiefe
170 x 550 x 405 mm, Aus Stahl mit
Lackierung in RAL3000 Feuerrot

Artikelnummer: 222547



Bauer Rangierhilfe RH

Rangierhilfe

- Traglast 100 kg
- Höhe x Breite x Tiefe 170 x 550 x 405 mm
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 68 x 168 mm
- Einfahrtaschenabstand 200 mm
- Mit Abrutschsicherung
- Mit Kupplungskugel
- Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Einfahrtaschenhöhe	68 mm
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Einfahrtaschenbreite	168 mm
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Abstand Einfahrtaschen	200 mm
Stapler-Anbaugerät	Rangierhilfe	Material	Stahl
Traglast (max.)	100 kg	Oberfläche	lackiert
Höhe	170 mm	Farbe	feuerrot // RAL3000
Breite	550 mm	Farbe Ausführung	feuerrot // RAL3000
Tiefe	405 mm	Sicherheitsausstattung	Abrutschsicherung
Last-Handling Ausstattung	Kupplungskugel	Hebezeuge	
faltbar	nein	Gewicht	24 kg

