


Krause

Mehrzweck-Teleskopleiter

STABILO® Professional +S

3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen
und Stufen, Holmlänge 2,4 - 5,2 m,
Aus Aluminium

Artikelnummer: 224296



Krause Vielzweckleiter STABILO® Professional +S

mit einzigartiger Sprossen-Stufen-Kombination

Mehrzweck-Teleskopleiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter / als Schiebeleiter
5,95 m / 3,55 m / 4,35 m
- Holmlänge 2,4 - 5,2 m
- Sprossen / Stufen Tiefe 30 mm / 80 mm
- als Verkehrsweg und Arbeitsplatz nutzbar durch Sprossen/Stufen-Kombination
- ein Leiternteil herausnehmbar und einzeln nutzbar
- Sichere Anwendung durch blaue Sicherheitsbreitsprosse als



Übergang von Sprossen auf Stufen

- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 23 kg
- gemäß EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Teleskopleiter	Unterbau	Quertraverse
Material	Aluminium	belastbar bis	150 kg
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Holmlänge	2,4-5,2 m	Leiter Ausstattung	als Verkehrsweg und Arbeitsplatz nutzbar durch Sprossen/Stufen-Kombination
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,95 m	Leiter Funktion	ein Leiterenteil herausnehmbar und einzeln nutzbar
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,55 m	Sicherheitsausstattung Leiter	blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf Stufen
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	4,35 m	Spreizsicherung	ja
Sprossen Anzahl	3 x 8	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen	Treppengängig	nein
Tiefe Sprossen	30 mm	Norm	EN 131
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	23 kg

Zubehör

233631		Einhängetrift, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium
--------	---	---

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße

221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz