

Fassroller

ESD - elektrisch leitfähige Ausführung,
Traglast 450 kg, Ladefläche Ø 680 -
840 mm, Kapazität 1 x 200-Liter-Fass,
Plattform offen, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 235763

Fassroller

- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
- geeignet für Bergungs- und Sicherheitsfässer
- Traglast 450 kg
- Ladefläche Ø 680 - 840 mm
- Kapazität 1 x 200-Liter-Fass
- Plattform offen
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Polyamid-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material	Stahl
Rollertyp	Fassroller	Lenkstange	nein
elektrisch leitend	ja	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
geeignet für (Produkt/Material)	Bergungs- /Sicherheitsfässer	Bereifung	Polyamid
Traglast	450 kg	Rad-Ø	100 mm
Ladeflächendurchmesser	680-840 mm	Höhe	123 mm
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Oberfläche	verzinkt
Plattform	offen	Gewicht	14,6 kg

