

META

Profil für Lagerregal

Länge 2 m, Profil Breite x Tiefe/Materialstärke 40 x 40/2 mm, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

VE 10 Stück

Artikelnummer: 362599



Das Lagersystem



META Profil


Profil für Lagerregal

- Geeignet für den individuellen Regal- bzw. maßgerechten Konstruktionsbau
- Schraubsystem
- Länge 2 m
- Profil Breite x Tiefe/Materialstärke 40 x 40/2 mm
- Lochabstand 25 mm
- Lochung 17 x 7,5 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Tiefe Profil	40 mm
Regaltyp	Lagerregal	Stärke Profil	2 mm
Regalsystem	Schraubsystem	Lochung (mm)	17 x 7,5
Regalfeld	Bauteil	Lochabstand	25 mm
Bauteil	Profil	Material	Stahl
geeignet für (Branche/Bereich)	Regal-/Konstruktionsbau	Oberfläche Ständer	verzinkt // pulverbeschichtet
Höhe	2000 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Länge	2 m	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Breite Profil	40 mm	Gewicht	21,26 kg

Zubehör

503799		Regalaussteifung Eckwinkel M6x12,4 für Lagerregal, 13 Linsenkopfschrauben
503800		Regalaussteifung Eckwinkel M6x12,8 für Lagerregal, 25 Linsenkopfschrauben
503801		Fachboden-Verschraubung M6x12 für Lagerregal, Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Bundmutter
503802		Fachboden-Verschraubung M6x12 für Lagerregal, Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Bundmutter
503803		Füße, Für Selbstbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
503804		Ausgleichblech, Für Selbstbauregal, Höhe 2 mm

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen