

Thurmetall Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 75 kg, Gestellausführung 2 Container, Ausstattung: 8 Schubladen, 1 Schrank, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 501473



Thurmetall Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 75 kg
- Gestellausführung 2 Container
- Ausstattung: 8 Schubladen, 1 Schrank
- links 6 Schubladen
- rechts 2 Schubladen, 1 Schrank
- Schubladen Höhe 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- Mit Griffleiste



- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Tisch	Fronthöhe 200 mm	1 Stück
Tischtyp	Werkbank	Nutzbreite Schublade	500 mm
Gestellausführung	2 Container	Nutztiefe Schublade	600 mm
Gestellform	4-Fußgestell	Schubladentraglast	75 kg
Höhe	840 mm	Auszug Schublade	100 %
Breite	2000 mm	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Tiefe	700 mm	Griff	Griffleiste
Stärke Platte	40 mm	Beschriftungsfeld	Beschriftungsstreifen
Traglast	75 kg	Material Platte	Multiplex
höhenverstellbar	nein	Material Gestell	Stahl
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Werkbank Ausstattung	8 Schubladen, 1 Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Unterbauten links	Schubladen	Schließsystem	Zylinderschloss
Unterbauten rechts	2 Schubladen, 1 Schrank	Schließfunktion	Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
Schubladen Anzahl	8 Stück	Türen Anzahl	1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm	fahrbar	nein
Fronthöhe 75 mm	2 Stück	Garantie	5 Jahre
Fronthöhe 100 mm	4 Stück	Gewicht	192 kg
Fronthöhe 150 mm	1 Stück		

Zubehör

146126		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, Länder-Ausführung DE, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter
146128		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, Länder-Ausführung CH, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter
146130		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, Länder-Ausführung FR, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter
146132		Lochplatte für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, in taubenblau
501139		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 500 mm
501140		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm

501142		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501153		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 500 mm
501154		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm
501155		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501166		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite 500 mm, In schwarz
501170		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau