

## BS-ROLLEN

### Rollenständer

Kugelrolle aus Stahl, mit Kugelleiste,  
Traglast 100 kg, Bahnbreite 430 mm,  
Höhe 630 - 1100 mm

Artikelnummer: 524984



BS ROLLEN

### BS-ROLLEN Rollenständer für Materialzufuhr

#### mit Kugelleiste




Rollenständer

- Kugelrolle aus Stahl
- mit Kugelleiste
- Traglast 100 kg
- Bahnbreite 430 mm
- Höhe 630 - 1100 mm
- Rahmen aus Stahl

### Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Rollenständer Ausstattung	Kugelleiste
Bahntyp	Kugelbahn	ausziehbar	nein
Bahnkomponente	Rollenständer	Bahnbreite	430 mm
Rollentyp	Kugelrolle	Höhe	630-1100 mm
Material Rolle	Stahl	Material Rahmen	Stahl
Traglast	100 kg	Gewicht	6 kg

Dazu passt auch ...

505362		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm