

Bauer Öldichte Kippmulde

Höhe x Länge x Breite 840 x 1320 x 670 mm, Inhalt 0,4 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 528084

Bauer Kippbehälter mit niedriger Bauform

Öldichte Kippmulde

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 840 x 1320 x 670 mm
- Schüttkantenhöhe 485 mm
- Inhalt 0,4 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 79 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 285 mm
- Materialstärke 2 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterbau Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp Kippbehälter

Kippsicherung Federkippsicherung

Inhalt	0,4 m ³	unterfahrbar	ja
Höhe	840 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Länge	1320 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Breite	670 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Traglast	300 kg	Einfahrtaschenabstand	285 mm
Bauart	niedrige Bauform	Ablasshahn	nein
Höhe Schüttkante	485 mm	stapelbar	nein
Material	Stahl	nestbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Gefahrstoffeignung	nein
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Oberfläche	verzinkt
Materialstärke Wanne	2 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Deckel	nein
Kippfunktion	manuell	Gewicht	79 kg

Zubehör

500413		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,4 m ³ , mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528107		Rollensatz, für Kippbehälter, Bereifung Vollgummi, Durchmesser 200 mm

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau