

**Artikelnummer:** 125078

**Kurzbeschreibung:** Etagewagen met rooster, 3 verz. legborden, L 1200 x 800 mm

**Langbeschreibung:** Etagewagen met rooster, 3 gegalvaniseerd legborden, laadvlak L 1000 x B 700 of L 1200 x B 800 mm: De etagewagen met rooster heeft een basis van MDF. Het driezijdige rooster heeft een maaswijdte van 200 x 200 mm. De wagen heeft twee zwenkwielen en twee vaste wielen met TPE-banden. Het frame bestaat uit een 27 mm dikke stalen buis met poedercoating in blauw (RAL 5010). In de zijwanden biedt de hoekijzerconstructie ruimte voor zes legborden van gegalvaniseerd plaatstaal, drie gegalvaniseerde legborden worden standaard meegeleverd. Het draagvermogen van de etagewagen met rooster is 600 kg, het draagvermogen van de afzonderlijke legborden is ca. 100 kg. Het laadoppervlak heeft een lengte van 1000 mm en breedte van 700 mm of is 1200 mm lang en 800 mm breed. Meer details: Grondplaat uit MDF Driezijdig rooster Maaswijdte 200 x 200 mm 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen met TPE-banden Beide zwenkwielen zijn uitgerust met remmen. Het frame bestaat uit een 27 mm dikke stalen buis met hoogwaardige poedercoating in blauw (RAL 5010) De hoekijzerconstructie in de zijwanden (afstand 215 mm) biedt ruimte aan 6 legborden van gegalvaniseerd plaatstaal 3 gegalvaniseerde legborden worden standaard geleverd Draagvermogen: 600 kg Draagvermogen van de legborden: ca. 100 kg Laadhoogte onderste legbord: 280 mm Afstand tussen de legborden: 215 mm a<sup>m</sup> wielen: 200 mm Laadvlak (b/d) 1000 x 640 mm Afmetingen (b/d/h): 1200 x 700 x 1880 mm Laadvlak (b/d) 1200 x 740 mm: 1400 x 800 x 1880 mm

