

Artikelnummer: 129822

Kurzbeschreibung: Vierwandige trolley, 1000 x 570 mm, 1000 x 570 mm

Langbeschreibung: Vierwandwagen, 1000 x 570 mm:
Voorwand in de lengterichting kan worden ingeplugd. Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe.
Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Laadruimte en wanden van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: gentiaanblauw (RAL5010) [ul] Laadgebied: B 1000 x D 570 mm Buitenafmetingen: B 1170 x D 600 mm. Hoogte laadoppervlak: 285 mm Hoogte duwbeugel: 990 mm Wandhoogte: 500 mm Draagvermogen: 600 kg Wiel a^m: 200 mm Eigen gewicht: 47 kg[ul]

