

**Artikelnummer:** 129878

**Kurzbeschreibung:** Etagewagen met duwbeugel, 1175 x 775 mm, met verstelbare indeling van legborden

**Langbeschreibung:** Etagewagen met duwbeugel, 1175 x 775 mm, met verstelbare indeling van legborden: Verplaats zware voorwerpen gemakkelijk! Ideaal voor het intern transport van middelzware goederen. Gemaakt van stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm). Zwenkwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing. Remmen op stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing. Legbordwagen met variabel inzetbare legborden op een onderlinge afstand van 100 mm. Het basismodel wordt geleverd zonder planken of dozen. Gelieve planken of dozen apart te bestellen. Max. Belasting per plank of doos: 80 kg

- laadoppervlak: 1175 x 775 mm
- Buitenafmetingen: 1390 x 800 mm
- Totale hoogte: 1200 mm
- Hoogte duwbeugel: 1000 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a<sup>m</sup>: 200 mm
- Eigen gewicht: 50 kg

