

249/TD

249/TD-SN

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12
TOMBSTONE LAMP HOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data










- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio ad inserimento push-through fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 altezza centro lampada (da sotto la lamiera) lamp centre height (from the bottom of the metal plate) 22,5	 adatto per fissaggio solo in cave da 13,3x25,5 mm suitable only for fixing into 13,3x25,5 mm holes
 versione senza nasello version without stop nib	 rotore in PBT verde con scatti di 45° PBT green rotor with position of...	 serrafile automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1
 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9			

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
249/TD	7,3	500	200	
249/TD-SN	7,4	500	200	

Note

Notes