

Type Standard



Spannung Voltage	14 V	Strom Current	5 A - 30 A	Ausschaltvermögen Breaking Capacity	100 A – 300 A
----------------------------	-------------	-------------------------	-------------------	---	----------------------



Spezifikation / Specification:

Automatische Rückstellung (Typ I) /
Automatic reset type (Type I)

Einpoliger thermischer Schutzschalter /
Single pole temperature circuit breaker

Prüfnorm / Testing standards:

SAE J553 Type III

Temperaturbereich / Operating temperature:

-40°C (-40°F) bis / to 85°C (185°F)

Lagerung / Storage:

-40°C (-40°F) bis / to 125°C (260°F)

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

100 St. im Polybeutel / 100 pcs. in polybag

Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I	U [V]	I _{BC} [A]	Farbcode / Color code
340.024–Auto Reset	5 A	14	100	Hellbraun / Tan
340.025–Auto Reset	7,5 A	14	100	Moosgrün / Moss green
340.027–Auto Reset	10 A	14	100	Rot / Red
340.029–Auto Reset	15 A	14	150	Blau / Blue
340.031–Auto Reset	20 A	14	200	Gelb / Yellow
340.032–Auto Reset	25 A	14	300	Weiß / White
340.033–Auto Reset	30 A	14	300	Grün / Green

I_N - t Verhalten / I_N - t characteristics:

Bemessungsstrom-Faktor / Rated current factor	Schmelzzeit / Melting time:
	5 A
	-
	30 A
2 · I _N	t _{min} Auf
	t _{max} Anfrage
4 · I _N	t _{min} /
	t _{max} /
10 · I _N	t _{min} On
	t _{max} Request

TRIP TIME VS. PERCENT OF RATED CURRENT

