

## Verarbeiten von Kontakten und Verbindern

Lösungen für große Querschnitte

### Crimpeinsätze für APZ 80 und HPZ 80.1

- Crimpeinsätze mit B-Crimpform und Kontaktaufnahmen für Aptic Power Pack 1000 / 2000
- Crimpeinsätze mit Trapez-Form für isolierte und unisolierte Aderendhülsen



Art. Nr. 632 007 3 01



Art. Nr.	EAN 4049002	Ausführung	Kapazität mm² Cu	Kapazität mm² Al	Bezeichnung nach DIN	Profil
632 005 3 01	143601	Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme, Aptic Power Pack 2000, (13523156, 13513037)	32			
632 007 3 01	143625	Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme, Aptic Power Pack 2000, (13523157, 13513038)	50			
632 009 3 0	148569	Crimpeinsatz, Aptic Power Pack 1000, (13675577, 13675583)	8			
632 009 0 01	148576	Kontaktaufnahme, Aptic Power Pack 1000				
632 010 3 0	148583	Crimpeinsatz, Aptic Power Pack 1000, (13675578, 13675584)	13			
632-90638	131011	Crimpeinsatz Trapez-Form 70/80, Pressbreite 24 mm	70	70		
632-90639	132568	Crimpeinsatz Trapez-Form 95/80, Pressbreite 24 mm	95	95		
632-90640	132575	Crimpeinsatz Trapez-Form 120/80, Pressbreite 24 mm	120	120		
632-90641	132582	Crimpeinsatz Trapez-Form 150/80, Pressbreite 38 mm	150	150		
632-90642	132599	Crimpeinsatz Trapez-Form 185/80, Pressbreite 38 mm	185	185		
632-90643	132605	Crimpeinsatz Trapez-Form 240/80, Pressbreite 38 mm	240	240		

### Crimpeinsätze für APZ 80 und HPZ 80.1

- Crimpeinsätze mit WM-Form für DIN-ähnliche Kabelschuhe und Verbinder
- zusätzlich erhältlicher Schneideinsatz für Cu- und Al-Kabel bis Ø 28 mm



Art. Nr. 632 407 5



Art. Nr. 632 90654

Art. Nr.	EAN 4049002	Ausführung	Kapazität mm² Cu	Kapazität mm² Al	Bezeichnung nach DIN	Profil
632 404 5	019999	Crimpeinsatz WM-Form 10/80	10	10		
632 405 5	020001	Crimpeinsatz WM-Form 16/80	16	16		
632 406 5	020018	Crimpeinsatz WM-Form 25/80	25	25		
632 407 5	020025	Crimpeinsatz WM-Form 35/80	35	35		
632 408 5	020032	Crimpeinsatz WM-Form 50/80	50	50		
632 409 5	020049	Crimpeinsatz WM-Form 70/80	70	70		
632 410 5	020056	Crimpeinsatz WM-Form 95/80	95	95		
632 411 5	020063	Crimpeinsatz WM-Form 120/80	120	120		
632 412 5	020070	Crimpeinsatz WM-Form 150/80	150	150		
632 413 5	020087	Crimpeinsatz WM-Form 185/80	185	185		
632 414 5	020094	Crimpeinsatz WM-Form 240/80	240	240		
632 415 5	020100	Crimpeinsatz WM-Form 300/80	300	300		
632 416 5	020117	Crimpeinsatz WM-Form 400/80	400	400		
632 90654	144288	Schneideinsatz, bis max. Kabeldurchmesser 28 mm	185	240		