

WERKZEUGSATZ BOSS

► 6500 Werkzeugkoffer BOSS 113-tlg.

► 6500R Werkzeugkoffer BOSS mit Rollen 113-tlg.

Die mobile Werkstatt im Koffer.
Der formstabile und robuste Rollenkoffer für hohe Belastungen. Mit dem Doppel-Aluminiumrahmen und dem bruchstabilen X-ABS Schalen ist der Koffer bis zu 40 kg belastbar und zudem „flugtauglich“. Der 4-fach Teleskopauszug ist pulverbeschichtet und besitzt einen ergonomischen Handgriff,

der sich formschlüssig mit dem Koffergriff ergänzt. Durch den breiten Radstand und die gummierten und gelagerten Laufrollen meistert der PROTECTION XL auch unebene Wege. Die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung gehören zum Standard unserer Werkzeugkoffer.

Art.-Nr.	Inhalt
6515	Werkzeugkoffer PROTECTION XL BOSS 90 Leerfächer
1-151	Kunststoff Abgleich-Schraubendreher Schlitz Klinge 3 x 0,5 x 40 mm
1-153	Kunststoff Abgleich-Schraubendreher Schlitz Klinge 2 x 0,7 x 130 mm
1-155	Kunststoff Abgleich-Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 x 0,7 x 130 mm
1-909	Mechaniker-Spiegel vergrößernd Ø 23 mm
2-126	ESD Ablöthebel einseitig geschlitzt
2-127	ESD Zinnesmesser spitze scharfe Klinge
2-128	ESD Zinnschaber scharfe Stecheisenform
2-132	Federhaken, Federzieher 175mm
2-155	Krallengreifer mit 3 gehärteten Greifkrallen
2-161	Anreißnadel, Magnetheber mit Teleskopauszug
2-166	Glasfaser-Kontaktreiniger Ø 4 mm
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-296	Handlupe 3-fach Vergrößerung LED
2-601	IC Pinzette 125 mm
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
2-656	LED Taschenlampe 143 x 19 mm
3-0856	Kabelschuhzange Abisolierzange
3-132-16	Seitenschneider 130 mm
3-235-16	Telefonzange 160 mm mit Hieb Backenlänge 55 mm
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-603-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-606-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Miniwate 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-634-15	ESD Spitzzange CLASSICline, abgewinkelt, glatte Greifflächen 120 mm
3-732-16	Kombizange 165 mm mit Hieb
3-815-16	Abisolierzange mit Stellschraube und Druckfeder
3-871-6	Presszange 155 mm für Draht 0.25 - 2.5 mm ²

Art.-Nr.	Inhalt
4-301	Liliput-Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 x 0,65 x 40 mm
4-343 VDE	VDE Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,0 x 0,7 x 60 mm
4-351	Winkelschraubendreher Schlitz Klinge 4,5 x 0,65 x 100 mm
4-392	Uhrmacherschraubendreher Magazin 6-tlg. (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - PH0 + Griff)
4-504	Schraubendreher POWERline Schlitz, Klinge 5,5 x 1,0 x 100 mm
4-523	Schraubendreher POWERline Schlitz, Klinge 4,0 x 0,8 x 100 mm
4-543	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PZ1
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 x 0,25 x 40 mm
4-605	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 x 0,40 x 40 mm
4-606	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 x 0,4 x 50 mm
4-607	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0 x 0,5 x 50 mm
4-608	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 x 0,6 x 60 mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
4-624	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
5-006	Transistor-Zieh-Pinzette 145 mm Greifbacken isoliert
5-049	SMD Pinzette 110 mm Form 4 Edelstahl
5-107	Anatomische Pinzette 150 mm Form 22b mit Führungsstift gezahnt
5-107-6	Pinzette 150 mm Form 22b gezahnt, isoliert
5-115	Wärmableitpinzette 165 mm Form R30 Kreuzpinzette
5-117	Anatomische Pinzette 145 mm Form 40 gezahnt
5-161	Klemmschere mit gezahnten Greifbacken
5-181	Lackabziehpinzette 125 mm
5-191	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 2a Spitze 2 mm breit
5-194	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 6 Hakenspitze
5-210	Nadelfeilen Satz 6-tlg. (flach, rund, stumpf, spitz, 3-kant, 4-kant)
5-301	Schere mit Verzahnung
5-305	Schere 140 mm
5-501	Kabelmesser (geöffnet 200 mm)

Art.-Nr. Inhalt

5-515	Cuttermesser 140 mm
4-775	Steckschlüssel Griff Kunststoff Federheft
6-201	Steckschlüssel 4,0 mm
6-202	Steckschlüssel 5,5 mm
6-203	Steckschlüssel 6,0 mm
6-204	Steckschlüssel 7,0 mm
6-205	Steckschlüssel 8,0 mm
6-206	Steckschlüssel 9,0 mm
6-207	Steckschlüssel 10,0 mm
6-611	ESD Steckschlüssel Sechskant 1,5 mm
6-631	ESD Stiftschlüssel Sechskant 0,7 mm
6-632	ESD Stiftschlüssel Sechskant 0,9 mm
6-633	ESD Stiftschlüssel Sechskant 1,3 mm
6-634	ESD Stiftschlüssel Sechskant 1,5 mm
6-635	ESD Stiftschlüssel Sechskant 2,0 mm
6-658	ESD Schraubendreher TORX T3
6-659	ESD Schraubendreher TORX T4
6-661	ESD Schraubendreher TORX T5
6-662	ESD Schraubendreher TORX T6
6-663 L	ESD Schraubendreher TORX T7 mit Loch
6-664 L	ESD Schraubendreher TORX T8 mit Loch
6-750-3	Gabelschlüssel 3 x 3,5 mm extra flach
6-750-4	Gabelschlüssel 4 x 4,5 mm extra flach
6-750-5	Gabelschlüssel 5 x 5,5 mm extra flach
6-750-6	Gabelschlüssel 6 x 6,5 mm extra flach
6-750-7	Gabelschlüssel 7 x 8 mm extra flach
6-750-9	Gabelschlüssel 9 x 10 mm extra flach
6-771	Rollgabelschlüssel verstellbar 0-13 mm

6-820	Sechskant-Stiftschlüssel Satz 8-tlg. (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0)
6-984 L	Schraubendreher POWERline TORX T9 mit Loch
6-985 L	Schraubendreher POWERline TORX T10 mit Loch
6-986 L	Schraubendreher POWERline TORX T15 mit Loch
7-425	Pinsel Naturborsten Breite 25 mm
7-506	Rollbandmaß 2 m
7-508	Stahlmaßstab 30 cm
7-511	Digitale Schieblehre DIN862, 150 mm
7-616	Taschensäge PUK im Etui



Innen: 470 x 360 x 210 mm



mit Werkzeug, tragbar: 10400 g
mit Werkzeug, rollbar: 11900 g



113 Werkzeuge



6500 R BOSS mit Werkzeug, rollbar
6515 R BOSS ohne Werkzeug, rollbar
6500 BOSS mit Werkzeug, tragbar
6515 BOSS ohne Werkzeug, tragbar