

NA2MP

3-poliger XLR Kabelstecker – Mono 6.35 mm Klinkenstecker (Tip-, Sleeve-Kontakt)

Verdrahtet gemäss IEC 268-12:

Pin 2: Signal

Pin 1 und 3: mit Masse verbunden

Features & Benefits

- Neutrik Adapter sind vielseitig, bereits verdrahtet und sofort einsatzbereit um verschiedene Stecksysteme zuverlässig zu verbinden.
- Das professionelle Aussehen und kompakte Design basiert auf der X Serie (XLR weltweit akzeptierter Standard)
- Das robuste Druckgussgehäuse sorgt für absolute Zuverlässigkeit



Technische Informationen

Produkt

Titel	NA2MP
Verbindungstyp	Adapter

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (XLR)
Durchgangswiderstand	$\leq 6 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1.5 kV dc / > 1 kVdc (XLR/Plug)
Isolationswiderstand	> 2 G Ω

Mechanische Daten

Anschlussart	according to IEC 268-12 pin 2 = signal, pin 1 and 3 connected to ground
Verriegelung	Latch lock

Material

Kontaktbeschichtung	2 μm Ag over 2 μm Ni
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3) (plug)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	gal Cu/Ni

Umwelt

Temperaturbereich	-20 °C to +65 °C
-------------------	------------------