

Abdeckung für Halter OGN, OGN-SMD



4W/10A



Standards

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA C22.2 no. 39

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 4001042
- UL Ausweisnummer: E39328

Referenzen

Passende Abdeckung zu OGN; OGN-SMD

Weblinks


pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, Verpackungsdetails, Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, REACH, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 mm
Nennleistungsaufnahme IEC	4 W / 10 A @ Tu 23 °C 2.5 W / 10 A mit transparenter Abdeckhaube, siehe Derating-Kurven
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Abdeckung	Thermoplast UL 94V-0
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.

Kontaktwiderstand	< mΩ bei 20 mV
-------------------	----------------

Dimension



Varianten 0853.0551, 0853.0571, 0853.0573 und 0853.0575

Variante 0853.0576

Alle Varianten

Bezeichnung	Bestell-Nummer
Transparente Abdeckhaube (nicht lötbeständig)	0853.0551
Lötbeständige Abdeckhaube	0853.0571
Lötbeständige Abdeckhaube, erfüllt IEC 60335-1	0853.0573
Abdeckhaube, schwarz, erfüllt IEC 60335-1 Ed. 4.0	0853.0575
Lötbeständige Abdeckhaube mit Klemmhilfe	0853.0576

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit

Kartonschachtel (100 St.)

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre eigenen Anwendungen beurteilen und testen.