

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	080011
Serienname:	
EAN:	4037293800112
Zolltarif:	94054940000



Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ Chrom ■ IP20 ■ G4 ■ max. 20W ■ 12V

Die Leuchte ist auf Grund der MM-Kennzeichnung für den Möbeleinbau geeignet, kann aber ebenso auch als Deckenleuchte verwendet werden. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, die Sichtseite besteht aus einer Aluminiumblende in Chromoptik. An der Leuchte befindet sich eine 1,80m lange Anschlussleitung, die optional mit dem beiliegenden AMP-Stecker versehen werden kann.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	III	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Außendurchmesser (mm)	70,00	Geeignet für Klemmmontage	nein
Reflektor	sonstige	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Fassung	G4	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung 1-10 V	nein
Oberflächenschutz	lackiert	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC/DC	Dimmung DMX	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 20,00	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	22,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP20	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Dimmung DALI-2	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Einbaudurchmesser (mm)	60,00
Geeignet für Traversenmontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	22,00