


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	413-6f66
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (62x68mm) 16A 3p 6h IP44/IP54 absperribar
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (62x68mm) 16A3p 6h IP44/IP54 absperribar Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 62x68 mm / 47x47 mm Absperribar mit Vorhängeschloss Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399330056
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,111 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	68 mm
Bohrlochabstand vertikal	47 mm
Flanschmaß horizontal	62 mm
Bohrlochabstand horizontal	47 mm

Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Leitung starr	1-4 mm ²
Kontaktschrauben	100 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm



www.manufacturer-safety.info