



„HY/TH-H Combi“

Hygrostat-Thermostat-Combination

Hygrostat-Thermostat-Combination beinhaltet:
1 Hygrostat + 1 Thermostat Öffner
Das Gerät kann auf Wunsch auch mit Thermostat „Schließer“ ausgestattet werden.

*Hygrostat-Thermostat Combination is:
1 Hygrostat + 1 Thermostat NC
The unit can be equipped also with thermostat normally open contact*

Einstellbereich / setting range	Hygrostat: 10...80% rF - Ansprechzeit / response time: 15 min. Thermostat: 0...60° C
Maße / Dimension	95x68x45mm
Befestigung / Mounting	Clip für DIN Hutschiene 35mm / clip for DIN rail 35mm
Anschluss / Connection	Klemme 3 polig 0,2 - 4mm ² Anzugsdrehmoment: 0,6 - 0,8 Nm 3 pole terminal 0,2 - 4mm ² clamping torque: 0.6 - 0.8 Nm
Gewicht / Weight	190g
Schutzart / Protection type	IP 20
Kontakt / Contact	Hygrostat: Schließer / normally open Thermostat: Öffner / normally closed bzw. nach Kundenwunsch / or according to customer
Einsatztemperatur / Operating temperature	10...90 % rF, 10...40° C ohne Kondensation / without condensation
Hysterese / hysteresis Toleranz / tolerance	Hygrostat: 5%, Thermostat: 7 K Hygrostat: +/- 5%, Thermostat: +/- 4K
Schaltstrom / switching capacity	120 V AC: 10A 240 V AC: 5A DC: 30 VA

Anschlussplan / Connection:

