


## Fliese Anti-Ermüdungsmatte Utrecht Nitrile

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite  
19 x 910 x 910 mm, Aus Nitril mit  
angerauter Orangenhaut-  
Oberfläche in schwarz, rutschfest,  
Beständig gegen Öle und  
Chemikalien



Artikelnummer: 235549



## Fliese Anti-Ermüdungsmatte










- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Produktionslinien, Fließbändern, an CNC Maschinen und Metallarbeitsplätzen / für hohe Beanspruchung
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 19 x 910 x 910 mm
- Aus Nitril mit angerauter Orangenhaut-Oberfläche in schwarz
- rutschfest
- Beständig gegen Öle und Chemikalien

## Technische Details





Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Höhe	19 mm
Konfektionierung	Stecksystem	Länge	910 mm
Modul	Fliese	Breite	910 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Bodenbelag Funktion	rutschfest

geeignet für (Anwendung)	hohe Beanspruchung	elektrisch leitend	nein
Einsatzort	Innenbereich	Schwer entflammbar	nein
Material Lauffläche	Nitril	Beständigkeit	Öle, Chemikalien
Oberfläche Bodenbelag	angeraut	befahrbar	ja
Farbe	schwarz	Gewicht	6 kg

## Zubehör

235551		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, in schwarz
235552		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, in gelb
235553		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, in schwarz
235554		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, in gelb
235555		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Länge x Breite 910 x 150 mm, in schwarz
235556		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Länge x Breite 910 x 150 mm, in gelb
235557		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Länge x Breite 910 x 150 mm, in schwarz
235558		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Länge x Breite 910 x 150 mm, in gelb
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke

## Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft