




LED Spot PAR30 E27 DIM 13W (100W) 1000lm 830 40D IP65

Artikelnummer: 145514

BAI BaiSpot LED PAR30 E27 13W (100W) 1000lm 3000K 40° Dimbaar 230V-240V 95x96mm Alleen de frontschijf is IP65 LED-lamp

De zogenaamde led - spots uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Deze versie van de BaiSpot is dimbaar. Gebruik daarvoor wel de juiste led-dimmer. IP65 frontschijf: geschikt voor buitentoepassing indien lampvoet beschermd is tegen contact met water. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +45°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145514
Merk	Bailey
Product Series	BaiSpot LED MV
Product Type	PAR30

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	13
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	F
Lampaanduiding	PAR30
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lengte [mm]	96
Diameter [mm]	95
Dimbaar	Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	40 - 40
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Kleur	Wit
Voet	E27
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Reflector
Kleurweergave-index	80-89
Lichtsterkte [cd]	1821
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	77
Lichtstroom [lm]	1000 - 1000
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	13 - 13
Vermogensfactor	0.7
Nom. stroom [mA]	65 - 65
Nom. spanning [V]	220 - 240

Voorloper



80100039964

LED Spot PAR30 E27
13W 1000lm 830 40D
Alu DIM IP65