



Beispiel

Bestellzeichen: PC 150/125 HG
Artikelnummer: 6011316
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022202
E-Nummer:
Finland: 3420357
Dänemark: 8212022195
Italien: 7351105
Schweden: 2535560
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		180	130	125	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		7.1	5.1	4.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe:		Grau			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:		TPE			Germanischer Lloyd (GL)
Temperatur Bereich:					Det Norske Veritas
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			SGS Fimko
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Gost R
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MIV 150		Montageplatte			
MIN 10		Tragschiene TS 15			
MIN 15		Tragschiene TS 15			
MIV 10		Tragschiene TS 35			
MIV 15		Tragschiene TS 35			
FP A 150/180		Frontplatte			
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

