



Nr. 91



Nr. 92



Nr. 95

Nr. 91 - 95 Hanfseilblöcke (Taukloben) aus NIRO


Werkstoff AISI 304, mit Wirbellangauge und Seilöse. Eingebaut sind Seilrollen aus NIRO mit Messingbuchse.
Alle Maße in mm.

Rollenaußen-Ø	75	100	125	
Rillengrund-Ø	60	80	103	
für Seil-Ø bis	14	16	18	
Gehäusebreite	84	112	145	
Nr. 91 mit 1 Rolle	zul. Last am Langaugē kg lichte Langaugenmaße Achslänge Baulänge mit Langaugē Gewicht in kg ca.	500 24 x 38 49 250 1,00	750 24 x 38 52 310 1,85	1000 32 x 41 60 360 2,45
Nr. 92 mit 2 Rollen	zul. Last am Langaugē kg lichte Langaugenmaße Achslänge Baulänge mit Langaugē Gewicht in kg ca.	750 24 x 38 78 250 1,52	1000 24 x 38 80 310 2,80	1250 32 x 41 85 360 3,60
Nr. 95 mit 1 Rolle klappbar	zul. Last am Langaugē kg lichte Langaugenmaße Achslänge Baulänge mit Langaugē Gewicht in kg ca.	500 24 x 38 49 250 1,10	750 24 x 38 52 310 1,95	1000 32 x 41 60 360 2,55

Ersatzrollen zu Hanfseilblöcken aus NIRO Nr. 91 - 95

Nr. 96 Seilrollen aus NIRO mit Messingbuchse

aus Werkstoff 1.4104. Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	25	32	50	75	100	125
Rillengrund-Ø	17	21	34	60	80	103
Rillenradius	6	6	7,5	7	9	10
Rillentiefe	5	5	8	7	10	10
Kranzbreite	17	17	21	20	25	25
Bohrung für Bolzen	8	8	10	13	17	17
Nabellänge	17	17	21	21	26	28
Naben-Ø	-	-	23	30	35	35
Seil-Ø max.	10	10	14	14	16	18
Tragfähigkeit in kg	150	150	250	500	750	1000
Gewicht in kg ca.	0,04	0,06	0,16	0,28	0,56	0,59