



# TruTool PN 200

Műszaki adatok

## TruTool PN 200

### MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM <sup>2</sup>	2 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM <sup>2</sup>	1,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 800 N/MM <sup>2</sup>	1 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM <sup>2</sup> -IG	3 mm

### SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	50 mm
-----------------	-------

### ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	2,1 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	1500 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	24 mm
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	550 W