




FE 1301 Gerüstbock

schwenkbar, 1100 kg pro Bock; absolut standfeste Rohrkonstruktion. Geringer Platzbedarf bei Lagerung, Höhenverstellung alle 50 mm, auch mit abklappbarem Rückengeländer lieferbar.

Größe IV serienmäßig mit abklappbarem Rückengeländer.




Größe	Auflage	verstellb. Höhe	
		von	bis
Größe 1	1200	750	1300
Größe 2	1200	1000	1750
Größe 3	1200	1200	2000
Größe 4	1500	750	1300
Größe 5	1500	1000	1750
Größe 6	1500	1200	2000
Größe 7	1500	1700	3000



FE 1303 Rahmen-Gerüstbock

stabile Rohrkonstruktion, Höhenverstellung alle 50 mm; auch mit Aufnahmhülse für Rückenlehne lieferbar.




Größe	Auflage	verstellb. Höhe	
		von	bis
Größe 1	1200	550	900
Größe 2	1200	900	1450
Größe 3	1200	1300	2300
Größe 1	1500	550	900
Größe 2	1500	900	1450
Größe 3	1500	1300	2300



FE 1304 Kurbel-Gerüstbock

stabile Rohrkonstruktion, mit aufsteckbarer Kurbel zum leichten, stufenlosen Verstellen in die Höhe über 2 Nockenräder. Sicherung durch automatische Rücklaufsperrung.



Größe	Auflage	verstellb. Höhe	
		von	bis
Größe 1	1200	700	1200
Größe 2	1200	900	1600
Größe 3	1200	1200	1950
Größe 4	1500	1200	1950
Größe 5	1500	1800	3000