


Technische Daten

BK1210

Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Fw	12 mm
D	16 mm
C	10 mm
C1	1,6 mm
Dw	1,5 mm
Lw	6,3 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	IR8X12X10.5
Masse	0,0052 kg

Produktleistung

Cr	5,05 kN
C0r	6,25 kN
Nlim (Fett)	13.000 Tr/min
Nlim (Öl)	20.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,89 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10 Hz