

Artikelnummer: 33467

Kurzbeschreibung: Spaanplaat, 8 mm dik, B 1260 x D 800 mm

Langbeschreibung: Spaanplaat, 8 mm dik, voor zwaar belastbare legbordstelling, 1260 mm breed: Plateaus in een raster van 62,5 mm in hoogte verstelbaar. Steunen van C-profiel 50 x 30 x 15 mm, met metalen voetplaten. Hoogwaardige epoxycoating, hemelsblauw (RAL 5015). Voor het opslaan van kleine onderdelen bestelt u bij elk plateau een extra spaanplaat van 8 mm.

[ul]- Lasconstructie van buizen 35 x 20 mm
- Draagvermogen per plateau: tot 500 kg*
- Draagvermogen per veld: tot 2500 kg*
- H 2000 mm**: 4 plateaus
- H 2500 mm**: 5 plateaus
- H 3000 mm**: 6 plateaus
* Bij gelijkmatig verdeelde belasting

