



Leírás:

ECO kettős kanna, 5,5+3 literes, natúr színű, HD-PE, üzemanyaghoz + üzemanyag-keverékhez, motoros láncfűrészek üzemeltetésére alkalmas

- veszélyes anyagok szállítására alkalmas UN-engedéllyel és külön olajtartállyal a kenőanyagokhoz (pl. lánckenő olaj)
- TÜV által bevizsgált termék
- Mérőskála mindkét tartályban és E10-ben egyaránt használható
- elveszítethetetlen CLASSIC csavaros zárósapkák és a zárókupakkal ellátott kifolyócsövek (cikksz.: 819901)
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- a natúr színű változatnál könnyebben meg lehet állapítani kívülről a töltési mennyiséget
- kérésre kapható: logózva, címkézve, egyedi színben is rendelhető
- külön tartozék: Üzemanyagok biztonsági töltőrendszere (cikkszám 819800), a láncragasztó olaj biztonsági töltőrendszere (cikkszám 819801), a veszélyességi címkézés címkéi (306100)
- Engedélysz.: 3H1W/Y1/150...BAM 14283-huen
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 29 mm / a = menet belső átmérője = 38 mm
- mé=mélység=145 mm szé=szélesség=316 mm ma=magasság=312 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	824900
GTIN	4007228824902
Vámtarifa	39233090
Csomagolási egység (PU)	4

szín	természetes
Térfogat L-ben	5,5+3
Súly (kg)	0,79
M x S x M (mm)	145 x 316 x 312

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	4
M x S x M (mm)	445 x 320 x 475

KE bruttó tömege, kg	3,56
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	24
Rétegek száma	4
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,05

Kartonok száma rétegenként	6
Súly (kg)	105,44