




VALUE S/FTP-(PiMF-)Kabel, Kat.8 (Class I), Massivdraht, AWG22, LSOH, grau, 100 m

Artikelnummer	21.99.1800
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.1800
EAN (Einzelstück)	7630049627550



Kategorie 8, der Standard für Twisted-Pair-Verkabelungen der nächsten Generation, ermöglicht eine bis zu viermal schnellere Übertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstützt 25GBASE-T- und 40GBASE-T-Anwendungen für kurze Distanzen (bis zu 30 Meter) für Switch-to-Server-Verbindungen (hauptsächlich in Top-of-Rack- oder End-of-Row-Topologien).

- Twisted Pair Installationskabel
- Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
- Für den Einsatz in 40-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Zum Einsatz besonders in Data Centern
- Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
- Kat.8.1, für 10 bis 40 GBit/s geeignet
- Impedanz: 100 Ohm
- Farbe: grau
- Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht
- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
- Gesamtabschirmung in verzinnem Kupfergeflecht

Kategorie 8, der Standard für Twisted-Pair-Verkabelungen der nächsten Generation, ermöglicht eine bis zu viermal schnellere Übertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstützt 25GBASE-T- und 40GBASE-T-Anwendungen für kurze Distanzen. Unsere Kat.8-Kabel sind alle halogenfrei und schwer entflammbar (LSOH).

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	Installationskabel
Farbe	grau
Länge	100 m
Inhalt	100 m
Schirmungstyp	SFTP
Übertragungsqualität	Cat8.1 / Class I
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 22
Aderntyp	Massivdraht
Farbe (Kabel)	grau
Aussen-Ø Kabel	8,4mm
Kabel LSOH	ja
Material Aussenmantel Kabel	LSOH
Brandschutzklasse	Dca
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	75 °C
Gewicht	7363 g
Verpackungshöhe	300 mm
Verpackungsbreite	250 mm
Verpackungstiefe	300 mm

Paketgewicht

8 kg