

## VARIOfit Schrankwagen

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm, Gestell in RAL5010 Enzianblau, Unterbauten: 1 Schrank, 3 Etagen, Höhe x Länge x Breite 1050 x 1125 x 625 mm, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203115



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Tisch- und Schrankwagen

Traglast 250 kg

Schrankwagen

- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- Unterbauten: 1 Schrank, 3 Etagen
- Höhe x Länge x Breite 1050 x 1125 x 625 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz

- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Schrankwagen	Radlager	Kugellager
Traglast	250 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	985 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Ladeflächenbreite	590 mm	Material	Stahl
Wagen Ausstattung	1 Schrank, 3 Etagen	elektrisch leitend	nein
Schrank	1 Stück	Radanordnung	rechteckig
Schränke Anzahl	1 Stück	Farbe	enzianblau // RAL5010
Etagen Anzahl	3 Stück	Garantie	12 Jahre
Höhe	1050 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Länge	1125 mm	Gewicht	61,25 kg
Breite	625 mm		

## Zubehör

203072		4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203075		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4
203076		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweiserrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203087		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

203724		Räder mit Luftbereifung, für Etagenwagen, Bereifung Luft, Traglast 150 kg, Durchmesser 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

### Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg