

## Weich- und Hartlötset mit 425 g Montageflasche



Bezeichnung	Best.Nr.	⚖️
Weich- und Hartlötset	951001	7000

bestehend aus:

Bezeichnung	Best.Nr.
Löterkasten mit Flaschenhalterung	951006
Brennerhandgriff mit Sparflammenautomatik	969001
FeinlötKolbenbrenner Cu-Dauerlötspitze	973000
Lötbrennereinsatz Flammendurchmesser 5 mm	971005
Lötbrennereinsatz Flammendurchmesser 7 mm	971007
Lötbrennereinsatz Flammendurchmesser 9 mm	971009
Starkbrennereinsatz Flammendurchmesser 40 mm	971040

Bezeichnung	Best.Nr.
Geräteanschlussschlauch 4 m	952004
Mitteldruckregler R 1,5 kg/h (425 g)	960001
Pistolen-Gasanzünder	977000
Vielmaul-Geräteschlüssel	968600
Umfüllstutzen (Profilmutter)	958000
Kleinstflasche 425 g, ohne Fuß	967042

## Lötset zum Betrieb aus 3-11 kg Propan-Flaschen

- zusätzlich zu Geräteanschlußschlauch  
2 x 958100  
2 x 953802



Bezeichnung	Best.Nr.	⚖️
Lötset zum Betrieb aus 3-11 kg Propan-Flaschen	951003	5300

bestehend aus:

Bezeichnung	Best.Nr.
Löterkasten mit Flaschenhalterung	951006
Brennerhandgriff mit Sparflammenautomatik	969001
Lötbrennereinsatz Flammendurchmesser 3 mm	971003
Lötbrennereinsatz Flammendurchmesser 5 mm	971005
Lötbrennereinsatz Flammendurchmesser 7 mm	971007
Lötbrennereinsatz Flammendurchmesser 9 mm	971009
Starkbrennereinsatz Flammendurchmesser 20 mm	971020

Bezeichnung	Best.Nr.
Starkbrennereinsatz Flammendurchmesser 30 mm	971030
Starkbrennereinsatz Flammendurchmesser 40 mm	971040
Geräteanschlussschlauch 4 m	952004
Mitteldruckregler R 1,5 kg/h 3 - 33 kg (o. Abb.)	959303
Schlauchbruchsicherung 1,5 kg/h	949303
Pistolen-Gasanzünder	977000
Vielmaul-Geräteschlüssel	968600