

PRO 530 / PRO 670 Kabeltrommelabroller

Für Trommeln bis max. Ø 1000 mm, fertig montiert inkl. Tragwalzen

Art.-Nr.: 10134 | 10135



VIDEO

PRO 530
PRO 670

Hier klicken Video

KG
215

Komplett vormontiert

Verschweisste Bordkanten, extra starke Kugellager

Verstellbare Tragwalzen

Kompakte Standfüße - stabiler, rutschfester Stand

Gummierte Tragegriffe

Hier klicken Produktinformationen

Unterschiedliche Kabeltrommelgrößen bis max. Ø 1000 mm

Nachrüstbare Lenkrollen

Extra starke Lager und verschweisste Bordkanten

DATEN

ART.-NR.	10134	10135
ABROLLER BREITE MM	600 mm	740 mm
ABROLLER LÄNGE MM	550 mm	550 mm
ABROLLER HÖHE MM	86 mm	86 mm
TRAGFÄHIGKEIT	215 kg	215 kg
MAX. TROMMELBREITE	530 mm	670 mm
MAX. TROMMEL Ø	1 Meter	1 Meter
GEWICHT	9,6 kg	11,35 kg
EAN-CODE	9120045475647	9120045475654

BESCHREIBUNG

Der Kabeltrommelabroller aus leichtem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm schnell auf unterschiedliche Kabeltrommelgrößen bis max. Ø 1000 mm angepasst werden. Die geschlossenen, wartungsfreien Tragwalzenlager sind mit verschweißten Bordkanten und extra starken Kugellagern ausgestattet. Vier Standfüße aus hochwertigem Kunststoff gewährleisten einen stabilen und rutschfesten Stand und schonen fertige Bodenbeläge. PRO 530 und PRO 670 Kabeltrommelabroller sind mit Lenkrollen nachrüstbar!

Optimales Einsatzgebiet: Kabeltrommeln von 450 mm - 2000 mm Durchmesser

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x PRO 530 oder PRO 670 Kabeltrommelabroller mit gummierten Tragegriffen, Standfüßen, 2 x Tragwalzen - fertig montiert

VORTEILE

- Leichter und solider Aluminium-Druckguss und Strangguss
Für höchste Belastung im täglichen Gebrauch
- Verstellbare Tragwalzen für Trommeln bis max. Ø 1 Meter
- Robuste, geschlossene Tragwalzen
Garantiert wartungsfreie Laufeigenschaft
- Kompakte Standfüße
stabiler, rutschfester Stand
- Komplett vormontiert
Keine Eigenmontage notwendig
- Nachrüstbare Lenkrollen für schnellen Positionswechsel

INFORMATION

Als Ersatzteil erhältlich:

Lenkrollen im 4er-Set

Art.-Nr. 20623

Abrollwalze PRO 530 | PRO 670

530 – Art.-Nr. 20609

670 – Art.-Nr. 20610

Alternative Abrollsysteme:

XB 300, XB 500 und XB 500 T

Art.Nr.: 10137

Art.Nr.: 10136

Art.Nr.: 10187

Hier klicken Produktinformationen

Hier klicken Produktinformationen

Hier klicken Produktinformationen

