








OVERZICHT VAN DE TEST- EN MEETFUNCTIES



De spanningszoeker van het merk Testboy weet te overtuigen door het gebruiksvriendelijke handling, robuuste en veilige bouwvorm. Bovendien voldoen ze aan alle eisen, die een specialist wenst bij moderne spanningszoekers.

 4000 828 945		ST 105 PROMAT	TB113
	Weergave	optisch, akoestisch, vibrerend	optisch + akoestisch
	Meetbereik	12-1000 V AC	12-1000 V AC
	Overspanningscategorie	CAT IV 1000 V	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
 4000 828 926	geïntegreerde led-zaklamp overige	Ja -	Ja -
		Geen continuïteitstest	Geen continuïteitstest
		4000 828 945	4000 828 925
		TB 114	TB 115 bit
 4000 828 844	Weergave	optisch + vibrerend	optisch
	Meetbereik	12-1000 V AC	12-1000 V AC
	Overspanningscategorie	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
	geïntegreerde led-zaklamp overige	Ja -	Nee BIT-opname incl. 2 bits en tas
	Geen continuïteitstest	Geen continuïteitstest	
	4000 828 926	4000 828 944	
 4000 828 844		DMM 10 (Promat)	
	Weergave	LCD, verlicht	
	DC-spanning	0 - 600 V	
	AC spanning (TRMS)	0 - 600 V	
	DC stroom	0 - 10 A	
	AC stroom	0 - 10 A	
	Temperatuurmeting	-20 °C - 200 °C met temperatuursensor	
	Weerstand	600 Ohm - 60 MOhm	
	Continuïteitstest	Ja (doorgang door middel van akoestisch signaal onder 50 Ω)	
	Diodetest	Ja	
	Capaciteit	tot 60mF	
	Meetbereikbescherming	Nee	
	Overspanningscategorie	CAT III 600 V	
	Gewicht	380g	
Voedingsspanning	2x type AA		
Data-hold functie	Ja		
	4000 828 844		
 4000 828 942		Testboy 20 Plus	
	Continuïteitstest	optisch 0-20 Ω / akoestisch 0-250 Ω	
	Testspanning	4,5 V	
	Teststroom	optisch ~10 mA / akoestisch ~2 mA	
	contactloze spanningscontrole	Ja	
 4000 828 927	Bescherming tegen externe spanning	tot 300 V	
	Overspanningscategorie	CAT II 300 V	
	geïntegreerde led-zaklamp	Ja	
		4000 828 942	
 4000 828 074		Testboy 40 Plus	Testboy 40 Simple
	Weergave	optisch, 8 led's	10 LED's voor spanning, polariteit, continuïteit en ELV
	Spanningsbereik	6-400 V AC/DC	12 - 690 V AC/DC
	Overspanningscategorie	CAT III 400 V	CAT IV 300 V / CAT III 600V / CAT II 690V
	Polariteit	Ja (+, - led)	Ja (+, - led)
	Beschermingsniveau	IP 65	IP 54
Voedingsspanning	via meetobject	2x 1,5 V type AAA micro	
	4000 828 927	4000 828 074	

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zelffouten, foutieve technische gegevens en afbeeldingen