

**Artikelnummer:** 129878

**Kurzbeschreibung:** Etagenwagen mit Schiebegriff, 1175 x 775 mm, mit variabler Einteilung für Etagenkästen

**Langbeschreibung:** Etagenwagen mit Schiebegriff, 1175 x 775 mm, mit variabler Einteilung für Etagenkästen: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenwagen mit variabel einsetzbaren Etagenböden in Teilung von 100 mm Abständen. Die Lieferung des Grundmodells erfolgt ohne Etagenböden bzw. -kästen. Bitte Etagenböden bzw. -kästen separat bestellen. Max. Belastung pro Etagenboden bzw. -kasten: 80 kg Ladefläche: 1175 x 775 mm  
mm  
mm  
Gesamthöhe: 1200 mm  
Tragkraft: 500 kg  
Eigengewicht: 50 kg  
Außenmaße: 1390 x 800 mm  
Schiebegriffhöhe: 1000 mm  
Rad a'Ëœ: 200 mm



**EAN/GTIN:** 4250448502239