

Artikelnummer: 129941

Kurzbeschreibung: Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden, Lufträder, 1130 x 730 mm, Tragkraft 1000 kg

Langbeschreibung: Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden, Lufträder, 1130 x 730 mm, Tragkraft 1000 kg: Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Bei den Rohrgitterwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) und sind 750 mm hoch. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 1130 x 730 mm
Au ssenma ss: 1400 x 840 mm

Ladeflächenhöhe: 480 mm
Rad a'Ëœ: 400 x 100 mm



Tragkraft: 1000 kg
Eigengewicht: 101 kg

EAN/GTIN: 4250448504073