

**Serie 6, Freistehender  
Gefrierschrank, 191 x 70 cm, Weiß  
GSN58AWDP**



**Der NoFrost Gefrierschrank mit  
FreshSense: spart besonders – schützt Ihr  
Gefriergut durch konstante  
Gefriertemperatur.**

- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **IceTwister:** einfach herausnehmen und befüllen – für jede Menge Eiswürfel.
- **Multi Airflow:** Gleichmäßige Zirkulation von kühler frischer Luft und die Temperatur bleibt konstant.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	..... D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 222 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	..... 366 l
Geräuschwert:	..... 38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Thermometer-Gefrierteil:	..... Digital
Beleuchtung:	..... Ja
Produktkategorie:	..... Gefrierschrank
Bauform:	..... Freistehend
Dekorrahmen/ -platte:	..... Möglich mit Zubehör
Frostfree System:	.....Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:	..... 1910 mm
Gerätebreite:	..... 700 mm
Gerätetiefe:	..... 780 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 1980 x 760 x 880 mm
Nettogewicht:	..... 93.4 kg
Bruttogewicht:	.....101.8 kg
Anschlusswert:	..... 120 W
Absicherung:	..... 10 A
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Türanschlag:	.....Rechts wechselbar
Gehäusefarbe/-material:	.....Weiß
Warnsignal bei Fehlfunktion:	.....Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	.....Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	..... 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	.....0
EAN-Nummer:	..... 4242005182466
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... GSN58AWDP
Produktkategorie:	..... Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	..... 2 x Kälteakku



## **Serie 6, Freistehender Gefrierschrank, 191 x 70 cm, Weiß GSN58AWDP**

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
- Wandabstandshalter

### **Der NoFrost Gefrierschrank mit FreshSense: spart besonders – schützt Ihr Gefriergut durch konstante Gefriertemperatur.**

---

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 20.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 222 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

#### **Design**

- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung im Gefrierbereich

#### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

#### **Gefrierteil**

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Ice-Twister herausnehmbar
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 191.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V


#### **Zubehör**

- 2 x Kälteakku

#### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

## Serie 6, Freistehender Gefrierschrank, 191 x 70 cm, Weiß GSN58AWDP



Schalen voll  
herausziehbar wenn  
das Gerät direkt an  
einer Wand plaziert wird.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
- d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm