


# UNILUX

## LED-Tischleuchte EASY

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
  - die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
  - die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
  - Leistung: 9,2 W
  - Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh / 1000 h
  - Lichtstrom: 997 Lumen
  - Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiß)
  - Farbwiedergabeindex (Ra): 84
  - Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Tastschalter mit Dimmer in 3 Stufen auf dem Standfuß
  - mit USB Anschluss zum Laden von Smartphone und Co.
  - flexibler Arm aus Metall - kunststoffummantelt
  - Leuchten-Fuß und -Kopf aus Kunststoff
  - Durchmesser Fuß: 170 mm
  - Durchmesser Kop: 110 mm
  - max. Höhe: 520 mm
  - Eurostecker




LED-Tischleuchte EASY



Symbolbild: Detailsicht USB-Anschluss



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Tischleuchte EASY	Standfuß	schwarz	9,2 Watt	3.000 K	230 V / 12 V	E	400093833	64000299