



## INDESTRUCTIBLE - NAHEZU UNZERSTÖRBAR

Egal wie groß die Herausforderung ist, die VARTA Indestructible Pro Leuchten werden sie meistern. Durch ihre robuste Konstruktion mit gummierten Elementen, eloxiertem Aluminium, wasserdichten, staubdichten und stoßabsorbierenden Eigenschaften sind sie extrem robust und für maximale Haltbarkeit entwickelt worden. Auf diese Weise können sie auch unter härtesten Bedingungen viel Licht liefern.

### LED-Handscheinwerfer "Indestructible BL20 Pro"

- extrem robust (Falltest 4 m)
  - mit stoßabsorbierenden Gummielementen
  - bruchfeste Linse und Reflektor
  - Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
  - spritzwasser- und staubgeschützt (IP54)
  - helle Hochleistungs-LED
  - 2 Leuchtmodi: High und Low
- 6 Watt LED
  - Leuchtweite: 400 m
  - Lichtleistung: 400 Lumen
  - Leuchtdauer: 85 Stunden
  - Batteriebetrieb: inkl. 6x Mignon AA
  - Maße: (B)150 x (T)84 x (H)125 mm, Durchmesser Leuchtenkopf: 84 mm • Gewicht: 518,4 g
  - im Blister



LED-Handscheinwerfer "Indestructible BL20 Pro"

LED-Handscheinwerfer "Indestructible BL20 Pro"



Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Handscheinwerfer "Indestructible BL20 Pro"	1 LED	Länge: 150 mm	Kunststoff	schwarz	18751101421	3060918