

## Werkzeug- und Materialschränke Cabo mit Flügeltüren, für Werkstatt und Büro

- Lieferbar als Standard- oder Schwerlastschrank

Langlebige Stahlkonstruktion für die Lagerung von Werkzeug und Materialien in einem robusten Umfeld.

NEU

- hohe Flexibilität, höhenverstellbare (im 15 mm Raster), verzinkte Einlegeböden
- hohe Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit
- 3-riegeliges Muldengriffschloss Ergo-Lock 4.0, mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen.
- hochwertige Einbrennlackierung, Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
- attraktive Optik, inkl. Sockel



### Standardschrank:

- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- mittige Türverstärkung sorgt für hohe Türstabilität

### Schwerlastschrank:

- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Türverstärkung für hohe Türstabilität und verdeckte Schließstange
- Hohe Traglast: pro verzinktem Einlegeboden 110 kg

Typ	930-4	930-4	1200-4	930-4	930-4
Korpusmaße B x T x H [mm]	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950
Traglast Einlegeboden [kg]	70	70	70	110	110
Bestellnummer Türen grau	243-720-J0	243-721-J0	243-722-J0	243-723-J0	243-724-J0
Bestellnummer Türen blau	243-725-J0	243-726-J0	243-727-J0	243-728-J0	243-729-J0
<b>609,-</b>					
<b>Zubehör</b>					
Fachboden	930 x 400 mm	930 x 500 mm	1200 x 500 mm	-	-
Bestellnummer	243-725-J0	243-726-J0	243-727-J0	-	-

## Garderoben- und Raumpflegeschränke Cabo



Standardausstattung Garderobenschrank: Hutboden und Garderobenstange mit 3 verdrehbaren Schiebehaken je Abteil. Türen rechts angeschlagen.

- Unterbau wahlweise mit Sockel oder Füßen
- Türen inkl. Belüftungsschlitze

Für die sichere Einlagerung von z.B. Straßen- und Berufskleidung oder auch Reinigungsgeräten und Utensilien

- Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
- Türanschlagsdämpfer serienmässig

Schrank mit blauen Türen	610-2	900-3	1190-4	610-2	900-3	1190-4
Korpusmaße B x T x H [mm]	610 x 500 x 1850	900 x 500 x 1850	1190 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800	900 x 500 x 1800	1190 x 500 x 1800
Ausführung	mit Füßen, 2 Schrankabteile	mit Füßen, 3 Schrankabteile	mit Füßen, 4 Schrankabteile	mit Sockel, 2 Schrankabteile	mit Sockel, 3 Schrankabteile	mit Sockel, 4 Schrankabteile
Bestellnummer	243-753-J0	243-754-J0	243-755-J0	243-756-J0	243-757-J0	243-758-J0

Schrank mit grauen Türen	610-2	900-3	1190-4	610-2	900-3	1190-4
Korpusmaße B x T x H [mm]	610 x 500 x 1850	900 x 500 x 1850	1190 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800	900 x 500 x 1800	1190 x 500 x 1800
Ausführung	mit Füßen, 2 Schrankabteile	mit Füßen, 3 Schrankabteile	mit Füßen, 4 Schrankabteile	mit Sockel, 2 Schrankabteile	mit Sockel, 3 Schrankabteile	mit Sockel, 4 Schrankabteile
Bestellnummer	243-731-J0	243-732-J0	243-733-J0	243-734-J0	243-735-J0	243-736-J0



Standardausstattung Wäsche-Garderobenschrank: links 4 Einlegeböden, rechts Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken

**Gleich mitbestellen**

Zylinderschloss:

- Garderobenschränke: je Tür ein Zylinderschloss
- Wäsche- und Raumpflegeschränke: je Schrank ein Zylinderschloss

<b>4,45</b>	<b>Bestell-Nr. 243-741-J0</b>
-------------	-------------------------------

Verbindungsset zur Verbindung von 2 Schränken

<b>5,50</b>	<b>Bestell-Nr. 244-213-J0</b>
-------------	-------------------------------



Standardausstattung Raumpflege-Geräteschränke: links der verkürzten Mittelwand: 4 Böden, rechts Stange mit 6 Schiebehaken

Typ	WS610-4	WS610-4	WS610-4	WS610-4
Korpusmaße B x T x H [mm]	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800
Farbe Türen	grau	grau	blau	blau
Ausführung	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel
Bestellnummer	243-742-J0	243-744-J0	243-763-J0	243-765-J0

Typ	RS610-4	RS610-4	RS610-4	RS610-4
Korpusmaße B x T x H [mm]	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1800
Farbe Türen	grau	grau	blau	blau
Ausführung	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel
Bestellnummer	243-743-J0	243-745-J0	243-764-J0	243-766-J0